

Rezanje DOMITE proizvoda

Preporuča se rezanje visokotlačnim vodenim mlazom s abrazivnim česticama.



Rezanje toplinskim postupcima poput gorionika s acetilenom (ili drugim gorivim plinovima) kao niti s plazma rezačicama NIJE preporučljivo zbog visokog lokalnog unosa topline.

Za debljine do 25mm rezanje brusilicom s abrazivnim diskom je prihvatljiva opcija.

OPREZ! Posebna pažnja se mora posvetiti prilikom rezanja da se ne pregriju dijelovi DOMITE zaštita te na taj način smanji kvaliteta i trajnost.

Procedura za rezanje do 25mm debljine:

1. Stisnite DOMITE u škrip
2. Zarežite pozadinu od mekanog čelika kao što je prikazano na Skici 1.
3. Zarežite bijeli lijev minimalno 3mm suprotno od zareza u čeliku kao na Skici 2.
4. Omotajte DOMITE s krpom i udarite s mekanim čekićem. Komad će se prelomiti točno između dva napravljena zareza.



Napomena: Što je dublji rez u tvrdom lijevu, to će prijelom biti oštiji.